eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

シングル
LED

販売事業者
Rs-online

10-2H24.2052



https://rs-online.eao.com/component/10-2H24.2...

お客様の製品:



10-2H24.2052
シングルLED

操作・表示部分

照光 色:	赤

電気的特性

定格電圧:	130 V AC +10%
定格電流:	5 mA ±15 %
Lumi. 輝度:	180 mcd

機械的特性

重量:	0.002 kg

認証


REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他


簡単な説明:	シングルLED, BA9s, 赤, 130 V AC +10%
照光の種類:	シングルLED
製品属性:	ランプの最大全長は25mmを超えない
ヒント:	6 V DC、24 V DC バイカラー；130 V AC、130 V DC、230 V ACバージョンは、保護ダイオードを内蔵 指定された130 VACタイプは、130 VACの供給電圧でのみ動作するように開発されています 抵抗器内蔵の市販ランプホルダーを使用した、より高い電源電圧での動作は承認されていません。 DC24Vのバイカラーランプを通常の極性（ランプの中央接点にプラス）で駆動すると、最初の色が点灯し、極性を反転させると2番目の色が点灯します。 記載されている輝度は、DCで使用した場合

電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

配線図:



寸法図:



A = (標準)
B = （スーパーブライト）