

SIMATIC S7-300, Simulatorbaugr. SM 374, zur Simulation von 16 Ein-oder 16 Ausgängen bzw. 8 Ein-und 8 Ausgängen 16 Schalter, 16 LED



### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung SM 374

### Eingangsstrom

aus Rückwandbus DC 5 V, max. 80 mA

### Verlustleistung

Verlustleistung, typ. 0,35 W

### Digitaleingaben

Anzahl der Eingänge 16; Schalter

### Digitalausgaben

Anzahl der Ausgänge 16; LEDs

### Analogeingaben

Anzahl Analogeingänge 0

### Analogausgaben

Anzahl Analogausgänge 0

### Potenzialtrennung

Potenzialtrennung Digitaleingaben

- zwischen den Kanälen und Rückwandbus

Nein

#### Potenzialtrennung Digitalausgaben

- zwischen den Kanälen und Rückwandbus

Nein

#### Maße

Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm

#### Gewichte

Gewicht, ca.	190 g
--------------	-------

**letzte Änderung:** 27.06.2019