

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+



## Ihre Vorteile

- Werkzeuglose Montage
- Viel Platz für zusätzliche Schaltungen auf Lochraster- oder Zusatzplatten
- GPIO-Leiste über Anschlusstechnik der Serie PTSM verwendbar
- Einfache Modul-zu-Modul-Verbindung durch Busverbindung über Tragschienen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202906
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHBAE
GTIN	4055626257235
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,22 g
Zolltarifnummer	85472000
Ursprungsland	DE

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Gehäuseart	Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
Gehäuseserie	BC
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

### Maße

Breite	57,6 mm
Höhe	21,9 mm
Tiefe	17 mm

### Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	anthrazitgrau (RAL 7016)
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202906>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)