




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Wiedergabe sowie Verbreitung dieses Dokuments, Vervielfältigung sowie Mitteilung des Inhaltes an Dritte ohne schriftliche Genehmigung der Provertha GmbH ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. Im Falle der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Handwritten changes are not allowed in CAD drawing!


Handschriftliche Änderungen auf CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!




Layoutvorschlag
recommended layout







Gewindebolzen / threaded bolt




Nietmutter / riveted nut



Rohrniet / rivet



M / scale 1:5



⑤ Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:

- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 / terminal length 3,6 ±0,5
- ⑦ - gekürzte Anschlusslänge 2-3,2 ±0,3 / shortened length 2-3,2 ±0,3

Standardverpackung: Karton 084116 und Gefache 084114
packaging: cardboard box 084116 and separator 084114

Verpackungseinheit: 20 St.
packaging unit: 20 pcs

⑥ Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238

Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinkt
terminals: tin plated

Gewindebolzen threaded bolt	023180	237	2,54	3,6	B#4	6,4	3,8		3,2	20
					NM#4	-	3,8			
					ROKL	-	3,9			
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.-stufe class	Reihen- abstand distance between rows	A* Anschluss- länge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side	Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 18-24,
30-39, 49

Replacement for drawing
number 003885
from 09.04.2004

b	0020-16	14.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenübernahme	13.02.2023	Wiederkehr
Index	Änderung/change	Datum/date	Name
Gewicht/weight:	Maßstab/scale:	2:1	Veredelung/refinement:
Toleranzen/tolerances	ISO 2768-mK	ISO 8015	Benennung/name
Projektion/projection	PROVERTHA®	CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS	Zeichnungs-Nr./drawing number
			324275
			Ersatz fuer/substitute to:

1/1