

J.HLA - Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8"

Description

- HAUTE PERFORMANCE - Conçu et fabriqué pour des forces de serrage extrêmement élevées
- PROFIL OGV® - Maximisation du contact entre la douille et l'écrou/boulon pour préserver les fixations
- CORPS AFFINE - Facilite l'utilisation dans les espaces étroits
- FINITION - Chrome brillant
- ACCESSIBILITÉ - Forme longue qui offre une meilleure accessibilité dans les espaces profonds

Normes & certifications : ASME B107.110, DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

J.7HLA	[J.7HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 7 mm
J.8HLA	[J.8HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 8 mm
J.9HLA	[J.9HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 9 mm
J.10HLA	[J.10HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 10 mm
J.11HLA	[J.11HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 11 mm
J.12HLA	[J.12HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 12 mm
J.13HLA	[J.13HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 13 mm
J.14HLA	[J.14HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 14 mm
J.15HLA	[J.15HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 15 mm
J.16HLA	[J.16HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 16 mm
J.17HLA	[J.17HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 17 mm
J.18HLA	[J.18HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 18 mm
J.19HLA	[J.19HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 19 mm
J.21HLA	[J.21HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 21 mm
J.22HLA	[J.22HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 22 mm

J.7HLA	[J.7HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 7 mm
J.24HLA	[J.24HLA] Douilles, longues 6 pans métriques, 3/8", 24 mm