

BOSCH Forza Blu

Aspiratore Universale **GAS 25**

L'aspiratore giusto per un impiego in esterno. Leggero da trasportare e facile da caricare, grazie alla struttura particolarmente compatta.
La nuova geometria dei filtri e una grande superficie filtrante ne assicurano la massima potenza di aspirazione.

Caratteristiche:

Maggiore durata dei filtri, grazie al dispositivo di arresto dell'acqua: una volta raggiunto il livello massimo, il motore si disinserisce elettronicamente. Il filtro rimane sempre sopra il livello dell'acqua.

Accensione remota: quando l'elettrodomestico viene acceso, l'aspiratore si aziona automaticamente.

Potenza aspirante costante grazie al sistema Plus Clean di pulizia elettromagnetica del filtro.

Avviamento dolce per la protezione contro eventuali sovraccarichi durante l'azionamento.

Dati tecnici:

Assorbimento nominale	1200 W
Flusso d'aria	61 l/s
Depressione	248 mbar
Superficie filtrante	4300 cm ²
Tipo di filtro	BIA C (poliestere)
Capacità serbatoio (lordo)	25 l
Capacità serbatoio (netto)	16 l
Aspirazione liquidi /a secco	SI
Accensione remota	SI
Avviamento dolce	SI
Peso	12,7 kg
Codice di ordinazione	0 601 979 103

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Tubo flessibile 3 m

2 Tubi rigidi

Impugnatura regola flusso

Bocchetta per detriti

Bocchetta da pavimento (secco/umido)

Sacco raccogliipolvere

Garanzia Bosch

Per tutti gli elettrodomestici professionali viene offerta una garanzia di dodici mesi dalla data di vendita. Non sono coperti da garanzia esclusivamente i danni causati da sovraccarico o uso improprio. Per ulteriori informazioni in merito consultare le istruzioni per l'uso dell'apparecchio.
Robert Bosch S.p.A. © Copyright 2001

Modifiche

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici. Le illustrazioni non hanno valore vincolante. Si escludono responsabilità per errori di stampa.
Aggiornato al 31-05-2000.

stampa ----

chiudi ----