

81 01 250

Sifon- en connectortang voor sifons, kunststof buizen en connectoren



- Voor sifons, kunststof buizen en connectoren tot Ø 80 mm
- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters
- Robuust, zeer belastbaar
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pijpe-verbindingen
- 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier
- Ergonomische beengeometrie
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
- Met getande bekken; tot Ø 80 mm

Artikel-nr.	81 01 250
EAN	4003773078463
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
Capaciteit spanwijdte (diameter) Ø mm	25 - 80
Instelposities	25
Lengte mm	250
Gewicht netto g	355

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen