

Cable de Red Cat6 con Conectores Snagless RJ45 - 30,4m Rojo

ID del Producto: N6PATCH100RD



Este cable Cat6 de 30,4 metros cumple o sobrepasa las especificaciones para cables de categoría 6, lo cual garantiza conexiones fiables en redes Gigabit. Además, el cable tiene un duradero recubrimiento PVC de color rojo que permite codificar mediante el color los cables de su red, según sea necesario.

Para facilitar la instalación de los cables, los conectores a prueba de enganche ("Snagless") protegen los clips RJ45 del cable durante la instalación, lo cual evita enganches o daños. Esto garantiza una conexión resistente, ya que se evita que el cable se suelte del conector.

El cable tiene revestimiento moldeado que reduce la tensión en los puntos de terminación de los conectores RJ45, lo cual evita que el cable se doble en ángulos agudos y, a su vez, evita daños en el cable que puedan causar una disminución del rendimiento de la red.

Nuestros cables Cat 6 ofrecen la mayor rentabilidad, ya que están fabricados con conductores de cobre de la más alta calidad.

Asegure una capacidad de alto rendimiento para sus aplicaciones Ethernet, como PoE ("Power-over-Ethernet", alimentación a través de Ethernet), mediante cables con cobre de 0,25mm².

Confíe en nuestros conectores RJ45 que ofrecen óptima conductividad sin pérdida de la señal debida a la oxidación o la corrosión.

El cable N6PATCH100BK está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para utilizarse con redes Gigabit
- Conecta un hub a un panel de distribución
- Conecta una estación de trabajo a una placa de pared
- Extienda el alcance de sus dispositivos de red Gigabit en 30,4m

Características

- Alambre de cobre alta calidad con 24AWG
- Certificación ETL
- Protectores de clip RJ45
- Cuidadosamente fabricado y probado, para mantener los niveles de diafonía (Near End Crosstalk) en límites aceptables
- Cubiertas de colores para ayudar a codificarlo por color de sección o departamento
- Alivio de tensión moldeado que previene que el cable se doble en ángulos agudos por el conector RJ45, con el fin de minimizar la tensión al punto de terminación del conector
- Fabricado con componentes de la más alta calidad

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 650 MHz

Conector(es)

Conector A RJ-45

Conector B RJ-45

Características Físicas

Color Rojo

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 100.0 ft [30.5 m]

Longitud del Producto 100.0 ft [30.5 m]

Peso del Producto 2.8 lb [1.3 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 10.1 in [25.6 cm]

Ancho de la Caja 1.8 in [46 mm]

Altura de la Caja 13.0 in [33 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 lb [1.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable de red Cat6 de 30,4m - Rojo

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

