

## 特点

- 镀镍铜
- pfa 绝缘
- 各种电线尺寸和绞线
- 玻璃编织层

## RS Pro 环境电线 3 mm<sup>2</sup> csa 、 粉色 25m 卷装

RS 库存号: 125-7960



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 推出一系列在恶劣环境中表现出众的电线和电缆。这些电缆经过专门设计，特别适用于存在污染问题的区域，例如油、酸或暴晒。此外，这些电缆还采用铜导线，适用于各种应用。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

美国线规	11
绝缘材料	pfa
耐受	磨损, 热, 工业液体, 潮湿
电缆形状	单核
导线材料	镀镍铜
分隔胶带	云母胶带
应用	建筑工地、汽车发动机、飞机、加油站

## 电气规格

额定电压	1KV , 600V
额定电流	74A
导线电阻	5090Ω /km @20°C

## 机械规格

横截面积	4mm <sup>2</sup>
护套颜色	自然
长度	50m
外径	50ohm 标称
屏蔽类型	玻璃编织层；玻璃云母胶带
弯曲半径	10 x 总直径
重量	额定重量为 54 千克 / 公里

### 操作环境规格

最高工作温度	250°c
--------	-------

### 认证

合规性 / 认证	csa 、 rohs 合规性证书
----------	------------------

