

Hochleistungs- abisolierwerkzeug

Tor ist ein professionelles Abisolierwerkzeug für Kabel mit beliebiger Isolierung. Durch Drehen des Werkzeugkörpers kann die Klinge in einer von drei Positionen arretiert werden, wodurch kreisförmige Schnitte um das Kabel herum sowie gerade oder spiralförmige Schnitte in Längsrichtung des Kabels vorgenommen werden können. Auf Grund des für diesen Werkzeugtyp einzigartigen Kabelhaltehakens ermöglicht Tor eine unerreichte Kabelabisolierkapazität von bis zu 40 mm/ 1,57 Zoll Durchmesser in nur einem Werkzeug.

Tor liegt angenehm in der Hand und ist benutzerfreundlich. Das Werkzeug ermöglicht somit das Abisolieren anspruchsvollster Kabeltypen unter schwierigsten Bedingungen.

Merkmale

Große Kapazität: Durch den auswechselbaren Haken kann Tor zwei oder mehr vergleichbare Produkte ersetzen.

Benutzerfreundlich: Definierte Sperrpositionen für Kreis-, Längs- und Spiralschnitte. Die Klinge kehrt am Ende eines Abisoliervorgangs automatisch in ihre Startposition zurück und reduziert damit die Gefahr des Klingensbruchs. Zum Auswechseln des Hakens ist kein Spezialwerkzeug erforderlich - er wird einfach durch einen anderen ersetzt. Die Klingenhöheneinstellung erfolgt nahezu spielfrei und ist zur Feineinstellung leicht drehbar. An der Öse am unteren Ende von Tor können Sicherheitsbänder befestigt werden, die das versehentliche Fallenlassen des Werkzeugs verhindern.

Ergonomisch: Die ergonomische Form bietet Ablagen für Daumen, Zeigefinger und kleinen Finger, um das Anheben des Kabelhaltehakens zu erleichtern. Da das Werkzeug keine scharfen Außenkanten hat, kann es problemlos in der Hosentasche getragen werden.

Wirtschaftlich: Ersatzklingen sind erhältlich und können in einem Fach am Werkzeug aufbewahrt werden.

Robust: Hergestellt aus modernem hochfestem Kunststoff mit zweifacher Stärke des Nylon/PA6-Standards und für über 100.000 Abisoliervorgänge getestet.

Spezifikationen

Kabelkapazität:	4,5-40 mm/0,18-1,57 Zoll Durchmesser
Isolationdicke:	Bis zu 4,5 mm/0,18 Zoll
Gesamtabmessungen (mit kleinem Kabelhaken)	150 x 42 x 30,5 mm/5,9 x 1,7 x 1,2 Zoll
Gesamtabmessungen (mit großem Kabelhaken)	167 x 52 x 30,5 mm/6,6 x 2,1 x 1,2 Zoll
Gewicht (mit großem Kabelhaken)	116 g/4,1 oz
Tor + beide Haken + Ersatzklinge	4320-0616
Tor + beide Haken ohne Ersatzklinge	4320-0617
Ersatzklinge	4320-0618
Kleiner Kabelhaken - Ersatz	4320-0620
Großer Kabelhaken - Ersatz	4320-0619



Kreisförmige + gerade
Abisolierung



Zwei Werkzeuge in einem



Wechselklinge



Ergonomische Form mit
Ablagen für Daumen und
Zeigefinger

