

## 特点

- 由钢制成
- 螺钉固定方法
- 随附螺钉

## RS Pro 夹和夹具

RS 号: 606-018



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS Pro 型鞍座夹、特别适用于将导管固定到墙壁上。距离鞍座提供约 7 mm 的支座、带铸铁基座和压制 TOP 嘴、通过单孔固定。

选项包括：

[606-002](#) - 电镀钢鞍座夹、最大 20 mm 套件

[606-018](#) - 钢鞍座夹、最大 25 mm 套件

[608-143](#) - 钢制黑色鞍座夹、最大 20 mm 捆绑包

### 一般规格

材料	钢
颜色	自然
粘贴方法	螺钉
电缆夹 / 夹式	鞍座夹
包装	25pcs.
抗紫外线	否
应用	它们广泛用于家庭和工作场所环境、以及您可能会发现机柜或其他外壳外组件之间存在长度电线的地方。

### 机械规格

最大包直径	25mm
-------	------

