

easy peasy

Rapid Squeezy™



RPC140 - AGRAFEUSE SANS EFFORT FABRIQUEE EN SUÈDE



RPC140 est l'une des nouvelles agrafeuses sans effort de la gamme Rapid Squeezy, dans notre usine en Suède.

Le modèle RPC140 est doté de notre technologie Powercurve® éprouvée et brevetée, développée avec un physiothérapeute de premier plan pour aider l'utilisateur à économiser de l'énergie lors de l'agrafage. Cela garantit une expérience d'agrafage fluide avec jusqu'à 50 % d'effort en moins par rapport à une agrafeuse conventionnelle.

Le RPC140 est développé pour les agrafes no.140 jusqu'à 16mm. Réglage de la force de pénétration 2 positions (mini/maxi) pour s'adapter à la dureté du matériau et à la longueur de l'agrafe utilisée. Fabriqué en plastique résistant et robuste, les pièces d'usure intérieures, en revanche, sont tout acier.

Idéal pour la fixation de matériaux isolants, les revêtements d'étanchéité (pare-vapeur, pare-pluie, etc...), les films/bâches plastiques, le carton et autres matériaux nécessitant un bon maintien.

Caractéristiques et spécifications:

- Powercurve Technology® - Jusqu'à 50 % d'effort en moins à l'utilisation
- Fabriqué en Suède
- Réglage de la force de frappe 2 positions (Mini/Maxi)
- Pièces d'usure intérieures tout acier
- Garantie 3 ans
- Pour agrafes 140: 6-16 mm / Capacité de chargement : 161 agr.
- Livré dans un emballage en carton Touch & Feel, certifié FSC



Description	Emballage	Art. No	EAN	Conditionnement
Agrafeuse RPC140	Carton T&F – Ouest Europe	5001630	4051661040450	5 pcs

RAPID
1 route de Gérardmer, 88120 Le Syndicat
www.rapid.com

Rapid®
SVENSK EFFIXITY