M12 BBL-0
SOFFIATORE COMPATTO M12™

- Potente motore in grado di generare fino a 4.81 m^3/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
- Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
- Interruttore a due velocità per massimo controllo
- Versatile: fornito di ugello per estensione da 25.5 cm e ugello piatto per lavori precisi
- Ugello rimovibile: riduce l'ingombro pe lo stoccaggio
- Design assiale della ventola
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Volume d'aria (m^3/min)	0 - 3.5/ 0 - 4.9
Velocità flusso d'aria (km/h)	0 - 128/ 0 - 177
Lunghezza senza bocchetta (mm)	380
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933472214