

ALPHA

8370UFD125P62 blue

EAN 4031582490664

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	100 mm
Dureté du bandage	Shore A 64
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●