

NUMBER
C-174936




METRIC



DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV. 10/79



注：
 △-A- 面より2mmの範囲で測定。
 △相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
 3.内挿するプラグコンタクト型番173633,173645。
 4.嵌合相手ハウジング型番174952

NOTE:
 △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
 △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
 3. APPLIED TAB CONTACT P/N, 173633, 173645.
 4. APPLIED PLUG HSG P/N, 174952, etc.

WHITE	1-174936-1
YELLOW	174936-7
GRAY	174936-6
BLUE	174936-5
BLACK	174936-2
WHITE	174936-1

LTR	変更	(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成	J-12759	AN	KA	07/93
B	変更	REDRAWN WITH CHANGE			
C	色追加	J-01114	YF	AT	17/94

Copyright ©1987 AMP Corp., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.	Copyright ©1987 AMP Corp., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
材料 (MATERIAL) PBT	材料 (MATERIAL) PBT
10/17/90 DE. A. NAGAMINE	10/17/90 DE. A. NAGAMINE
10/18/90 APPL. Nagamine	10/18/90 APPL. Nagamine

AMP 株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAMES): 070 SRS MLC 20pos. CAP HSG (W-M)
 070 (070) マルチコネクタ (電線対電線 中継用)
 20極 マルチコネクタ (電線対電線 中継用)

一般公差 (GENERAL TOLERANCES)
 100μm: ±0.2
 1000μm: ±0.25
 2000μm: ±0.3
 25mm: ±0.5

色 (COLOR) 型番 (P/N)

SIZE LOC 番号 (No.)
 A3 J C-174936

尺 (SCALE) REV. SHEET
 2-1 C 1/4

(CUSTOMER DRAWING) 参考面