

Heißluftgebläse

HL 1820 S

EAN 4007841033316



Funktionsbeschreibung

Dafür erwärmt sich jeder Heimwerker: Beim HL 1820 S lässt sich nicht nur die Temperatur von 50 über 400 bis zu 600°C dreistufig einstellen – sondern auch die Stärke des Luftstroms. Für Begeisterung sorgen auch zahlreiche clevere Details. So erlaubt der optimierte Geräteschwerpunkt nahezu ermüdungsfreies Arbeiten, der ergonomische Griff mit Soft-Einsatz gewährleistet eine optimale Handhabung und die integrierte Thermosicherung schützt vor Überhitzung. Zusätzlich lassen sich auf das Gerät alle Standard-Düsen von STEINEL aufstecken, die unterschiedlichste Anwendungen noch einfacher machen – zum Beispiel Enteisen, Trocknen, Formen, Schrumpfen und vieles mehr.

Technische Daten

Leistung	1800 W
Temperatur:	50 / 400 / 600°C
Luftmenge:	150 / 300 / 500 l/min
Motor	Bürstenmotor
Lebensdauer Motor	600 h
Temperatureinstellung	3-stufig
Heizung	Mikanitheizung
Länge Netzkabel	2.2 m
Abmessung (L x B x H)	253 x 84,5 x 200 mm
Netzanschluss	220 - 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	800 g g
Modell	Faltschachtel