



Set de démarrage batteries ProCORE 18 V 12,0 Ah AS

2 batteries Li-ion ProCORE à cellules haute puissance avec chargeur rapide GAL 18V-160. Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement actif et à la gestion de charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. Temps de recharge (jusqu'à 80 % de la capacité max.) : GBA 18 V 2.0 Ah : 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah : 16 min, GBA 18 V 5.0 Ah : 20 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah : 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah : 32 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah : 36 min

Référence: 9 26 04 241 01 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension

18 V

Capacité

12 Ah

Compatible avec

MULTIMASTER

- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS
- > MULTIMASTER sans fil AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top AS

Meuleuses d'angle (Universal)

- > CCG 18-115-10 AS
- > CCG 18-115-10 PD AS
- > CCG 18-125-10 PD AS
- > CCG 18-125-10 AS

Meuleuses d'angle (Premium)

- > CCG 18-125-10 PD-SEC AS
- > CCG 18-115-10 PD-SEC AS
- > CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS
- > CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Meuleuses droites

- > AGSZ 18-280 BL AS
- > AGSZ 18-280 LBL AS
- > AGSZ 18-90 LBL AS

MULTIMASTER AUTOMOTIVE

- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q AS
- > MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7 Q Vitrage automobile AS



Chanfreineuses

> AKFH 18-5 AS