

RAD AS 100X40 INOXROLLENLAG. RUECKENL. GH. X20/50 BOHR.14 +FESTST.

Rad Serie AS

Radkern aus Polyamid 6, Beschichtung aus weichem Guss-Polyurethan 87 Sh.A.
Lagerung: Edelstahl Rillenkugellager.


Gehäuse-Serie INOX20

Mittellast Gehaeuse Inox 20 aus Edelstahlblech, Lenkgabel mit Doppelkugelrunde;glaenzende Oberflae che.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	100 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,050 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	129 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	46 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		250 kg



Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: 35058X
Basisausführung: 35406HD

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**