



BOSCH

博世 科技成就生活之美

GBH 5-40 D

博世专业级5公斤电锤



产品特色



- ◆ 钻孔快
- ◆ 力道足
- ◆ 具备安全离合器保护
- ◆ 维护省：模块化设计、零件高度通用

产品应用



钻孔作业



凿削作业

产品图片以实际为准，应用图仅做功能展示

产品一览



温馨提示 本产品为博世五坑电锤，适配两坑三槽圆柄钻头。

产品信息

输入功率	1100瓦	
最大钻孔直径	锤钻钻头	40毫米
	穿透钻头	57毫米
	空心钻头	90毫米
空载速率	170~340转/分钟	
锤击率	1500~2900次/分钟	
单次最大锤击力	8.5焦耳(基于EPTA标准)	
最佳钻孔范围	20~32毫米	
重量	6.8公斤	
凿削功能	有	

标配：◎1X辅助手柄 ◎随机不包括钻头

