

特点

- 电压和电流可同时显示
- led 型仪表
- 0.01% 的高调节、确保稳定的电源 电压
- 过载和极性反接保护

RS Pro 台式电源、360W、1 输出、 0 → 60V 6A

RS 号: 123-3579



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列高质量开关电源。作为 ips 系列的一部分、这些紧凑型高效率和高功率密度电源具有各种功能、适用于各种应用。

此系列开关电源具有远程感应功能、通过补偿负载之间的电缆损耗、增加了额外的精度水平

一般规格

类型	数字
显示数量	2
输入连接器	IEC320
输出连接器	插入式端子块 Terminal (插件)
输出数	1
温度系数	$\leq 100 \text{ ppm / } ^\circ\text{C}$
恢复或反应时间	$\leq 500 \mu\text{s}$
绝缘	外壳 Terminal : $\geq 20 \text{ M}\Omega \mu\text{a}$ (直流 500 v) 外壳到交流线路: $\geq 30 \text{ M}\Omega$ (直流 500 v)
保护	反极性保护
应用	高能效台式或便携式应用

电气规格

电源电压	115VAC,230VAC
输出电压	0V 至 60V
输出电流	6A
额定功率	360W
负载调节	恒压模式： - 电压： ≤ 5 mv 恒定电流模式： - 电流： ≤ 3 毫安
线路调节	恒压模式电压： ≤ 5 mv 恒定电流模式电流： ≤ 3 毫安
脉动 (20Hz - 20m)	恒定电压模式电压： ≤ 5 mVrms 、 100mVp 至 p

机械规格

尺寸	128mm x151mm x295mm
长度	295mm
宽度	128mm
高度	151mm
重量	约 3.2 千克

操作环境规格

最低温度	0°C
最高温度	40°C
工作温度	0 - 40°C

仪表规格

类型	3 1/2 位、 0.39 in. led 显示屏
----	---------------------------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

ORDERING INFORMATION

IPS-1820D 360W Switching D.C. Power Supply

IPS-3610D 360W Switching D.C. Power Supply

IPS-606D 360W Switching D.C. Power Supply

ACCESSORIES :

User manual x 1 , Power cord x 1 , Test lead GTL-203A x 1

