





NUMBER 1376133
三動減(3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
RECOMMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS; 1.6±0.1
基板厚; 1.6±0.1

注記

- 1 材料; 熱可塑性ポリエステル樹脂 (ガラス入り)
色; 黒
- 2 製品規格; 108-5346
- 3 製品認定報告書; 501-5013
- △ 接触部仕上; ニッケル下地 0.38μMIN. 金メッキ
- △ 接触部仕上; ニッケル下地 0.76μMIN. 金メッキ
- △ 接触部仕上; ニッケル下地 2μMIN. スズメッキ
- △ レグおよび脚部仕上; ニッケル下地スズメッキ

NOTES

- 1 MATERIAL; GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER.
COLOR; BLACK
- 2 PRODUCT SPEC; 108-5349
- 3 QUALIFICATION TEST REPORT; 501-5013
- △ FINISH (CONTACT AREA); 0.38μMIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (CONTACT AREA); 0.76μMIN. GOLD PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (CONTACT); 2μMIN. TIN PLT. OVER NICKEL.
- △ FINISH (RETENTION LEG AND CONTACT TAIL); TIN PLT. OVER NICKEL.

△ 4 △ 7	1376133-2
FINISH	型番 PART NUMBER

						Copyright ©2000 年 日本エー・エム・ピー株式会社	Copyright ©2000 AMP (Japan). LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	tyco Electronics	Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
						適合電線断面 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ	名称 (NAME) DYNAMIC (D-3500) 4 POS. HDR. ASS'Y			
						材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ± 0.2 10mm以下 ± 0.25 30mm以下 ± 0.3 角 度 : ±3°			
A	REVISED	FJD0-0039-03	TS	SM	1/2 63	DR. 8/MAR/'00 M.HIGO	DE. 8/MAR/'00 M.HIGO	A3	LOC J	番号 (No.) C-1376133	
O	RELEASED	FJ00-2107-99	M.H	SM	3/8 00	CHK. 3 MAR 00 S. MANABE	APP. 3 MAR 00 S. MANABE	尺度 (SCALE) 2-1		REV. A	SHEET 1 OF 1
LTR 変更 (REVISION RECORD)						DR	CHK	DATE			

PRINT DIST