SDS-Plus MX4 16 x 600 - 1 pc
PUNTE SDS-PLUS MX4 4 TAGLIENTI

Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale.

Nuovo design del tagliente per una facile foratura, maggiore precisione e maggiori prestazioni sulle armature.

Tagliente in carburo saldato sul corpo della punta (5-10 mm) e tagliente in carburo incastonato e saldato sul corpo della punta (12-32 mm) per una maggiore durata.

Geometria a 4 scanalature: La geometria a 4 eliche ad alto volume garantisce una rimozione ottimale di polvere e detriti.

Punta di centraggio

per una facile foratura a punti con precisione millimetrica.

Certificate PGM

Made in Germany.





ø (mm)	16
Article Number	4932352955
Lunghezza totale (mm)	600
Lunghezza utile (mm)	540
Preforo con punta di lunghezza ridotta e stesso diametro.	✓
Quantità confezione	1