



GBH 5-40 DE



5-Kilo-Bohrhammer mit SDS-max GBH 5-40 DE

Der leichtgewichtige Allrounder

- Der robuste Hammer mit SDS-max-Werkzeugaufnahme bringt Spitzenleistung beim Bohren bis 40mm Durchmesser
- Zum Meißeln schaltet er automatisch den „Turbo“ ein, für 20% mehr Schlagkraft - 10J und beste Abtragsleistung
- Lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz durch robustes Metallgehäuse und kompaktes Design

Weitere Vorteile

- Mehr Leistung durch kraftvollen 1100-W-Motor
- Überlegener Bohrfortschritt beim Bohren in Beton im Durchmesserbereich bis 40mm durch optimierte Schlagwerktechnik
- Relatives Stellrad für optimale Leistung - Bosch-Patent
- 2-stufiges Vibrationsdämpfungssystem für ermüdungsarmes Arbeiten - Bosch-Patent
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Dauereinsatz im Meißelbetrieb - Bosch-Patent
- Vorbeugung gegen Kabelbruch durch neu entwickelte Kabel-Gelenkkugel
- Millionenfach bewährte Komponenten wie Constant-Electronic, Vario-Lock und Service-Display, Standby-Anzeige

Technische Daten

Nennaufnahmeleistung: 1.100W
Abgabeleistung: 650W
Schlagenergie: 2 - 9J
Schlagenergie (Meißeln): 2 - 10J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1700 - 3300U/min
Gewicht: 6,2kg
Länge: 440mm
Höhe: 220mm
Nenndrehzahl: 170 - 340U/min

Bohrbereich

Bohrleistung Beton mittl. Härte:
Länge 290mm/min
Bohr-Ø Beton mit SDS-max-
Wendelbohrer: 12 - 40mm
Bohr-Ø Beton mit SDS-max-
Hohlbohrkronen: 40 - 90mm
Bohr-Ø Beton mit SDS-max-
Durchbruchbohrer: 45 - 55mm
Abtragsleistung in Beton mittlerer
Härte, ca.: 145kg/h
Empfohlener Bohrbereich: 24 - 35mm

Lieferumfang:

- Handwerkerkoffer (2 605 438 537)
- Zusatzhandgriff (2 602 025 117)
- Maschinentuch (1 619 200 444)
- Fetttube (1 615 430 005)