

Datenblatt

40-teiliger Ratschen-Steckschlüsselsatz von RS Pro mit flexiblem Kopf und 3/8-Zoll-Vierkantantrieb

Best.-Nr.: **253-166**



Produktdetails

Der 40-teilige Ratschen-Steckschlüsselsatz von RS Pro mit flexiblem Kopf und 3/8-Zoll-Vierkantantrieb enthält einen professionellen, hochwertigen Ratschenschraubenschlüssel mit flexiblem Kopf und Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Alle Steckschlüssel bestehen aus robustem Qualitätsstahl für Korrosionsschutz. Der Satz wird in einem kompakten Koffer mit ergonomischem, weichem Griff geliefert, der für eine komfortable Handhabung und geringere Ermüdung des Benutzers sorgt. Mit 2 Verlängerungen und ein kompaktes Bitsortiment ist dieser Komplettsatz die ideale Lösung für alle Aufgaben.

Eigenschaften und Vorteile

- Haltbare Qualitätsstahlausführung
- Ergonomischer weicher Griff für eine komfortable Handhabung und geringere Ermüdung
- Mit 2 Verlängerungen und einem kompakten Bitsortiment ist dieser Komplettsatz die ideale Lösung für alle Aufgaben.



DEUTSCH

Technische Daten:

Antriebsgröße	3/8 Zoll
Antriebstyp	Vierkant
Oberfläche	Verchromt
Material	Stahllegierung
Anzahl der Teile	40
Inhalt des Sets	2 x Adapter, 24 x Bits, 2 x Verlängerungen, 1 x Ratschengriff, 11 x Steckschlüssel
Satztyp	Satz mit Steckschlüssel, Bits und Schraubenschlüsselinsätzen



253-166

**40-teiliger 3/8-Zoll-
Steckschlüsselsatz**

Inhalt des Sets

3/8-Zoll-Vierkantantrieb

Ratschengriffverlängerung: 45, 150 mm

Sechskantadapter: 3/8 x 1/4; 1/4 x 1/4 Zoll

Metrische Standard-Steckschüssel: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Schlitzbits: 4; 6,5; 8 mm

Sechskantbits: 3; 4; 5; 6; 8 mm

Kreuzschlitzbits: PH1; PH2; PH3

Pozidriv-Bits: PZ1, PZ2, PZ3

Torx: T7; 78; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

