

A145 - Gant Cold Grip

Collection: Gants Protection Thermique

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Polyester, Acrylique, Elastique

Trempage:

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 12

Emballage extérieur: 120



information produit

Spécialement conçu pour le froid. L'enduction latex crêpé lui confère un excellent grip, la doublure acrylique jauge 7 offre une parfaite protection contre le froid en condition extrême.

Gants Protection Thermique

Lorsque des risques thermiques froids sont présents, la motricité des mains peut être considérablement réduite, ce qui entraîne un risque accru d'accidents et de blessures. Des gants de protection thermique spécialement conçus sont disponibles pour lutter contre ces dangers dans les environnements dangereux.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 4
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (2231X)
EN 511: 2006 (X2X)
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A2)

Caractéristiques

- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- pouce entièrement enduit pour une couverture accrue
- Doublure respirante sans couture
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure robuste jauge 7



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A145 - Gant Cold Grip

Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/14834-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A145Y4RM	Jaune/Bleu	65.0	30.0	50.0	0.1140	0.0975	5036108222339	15036108710017
A145Y4RL	Jaune/Bleu	65.0	30.0	50.0	0.1520	0.0975	5036108222322	15036108710000
A145Y4RXL	Jaune/Bleu	65.0	30.0	50.0	0.1440	0.0975	5036108222353	15036108710024
A145Y4RXXL	Jaune/Bleu	65.0	30.0	50.0	0.1480	0.0975	5036108222360	15036108710031