SIEMENS

Datenblatt 8MR6000-0AM45

Filtermatte, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, IP54, Güteklasse G3

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filtermatte
Ausführung des Produkts	Güteklasse G3
Ausführung des Lüfters Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Produktdetails	
Produktbestandteil Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	216 mm
Breite	216 mm
Einbauort	Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schnappbefestigung
Befestigungsart	
● 19-Zoll Einbau	Nein
● Wandmontage	Ja
Nettogewicht pro ME	0,011 kg
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur während Betrieb	
● minimal	-10 °C
● maximal	55 °C

Approbationen Zertifikate

Umwelt	allgemeine Produkt-zulassung	Sonstige

Umweltbestätigung

EAC

Bestätigung

产品合格 QC PASS

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6000-0AM45
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-0AM45
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6000-0AM45
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
https://www.siemens.de/ausschreibungstexte
Kennlinien
https://curves.simaris.siemens.com/curves/8MR6000-0AM45

letzte Änderung: 17.08.2025

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens