

CARACTERISTIQUES

- Adapté à une utilisation dans une large gamme d'environnements
- 2 roues pivotantes à roulettes avec frein et 2 roulettes fixes pour une mobilité flexible
- Poignée chromée fixe pour améliorer le contrôle lors du déplacement
- Fourni avec 30 bacs de rangement avec séparateurs à conserver Pièces organisées
- Tiroirs à fenêtre transparente pour une visibilité facile des pièces internes
- Résistance élevée aux chocs avec une excellente résistance à la corrosion

Unité de rangement 30 tiroirs de RS Pro, acier, 880 x 880 x 400 mm, gris

RS code commande : 669-3816



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Le chariot de rangement à 30 tiroirs de RS Pro est une excellente solution de stockage mobile pour les petites pièces et composants, garantissant qu'ils sont organisés et faciles à localiser. Le chariot est doté d'une structure en acier extrêmement durable avec 2 roues pivotantes et à roulettes avec frein et 2 roues de roulette fixes, permettant au chariot de rester portable ou sécurisé et statique si nécessaire. Les tiroirs sont fabriqués en ABS offrant une résistance à la corrosion par l'huile et un impact élevé, avec des fenêtres avant transparentes pour fournir une visibilité des pièces internes. Les tiroirs peuvent également être complètement retirés si nécessaire, offrant une excellente flexibilité. En outre, le chariot de stockage de RS Pro inclut 60 séparateurs (2 par tirage), ce qui vous permet d'utiliser l'espace interne et de garder les pièces plus petites organisées

Caractéristiques

Tiroirs	30
Matériau du tiroir	ABS
Matériau du boîtier	Acier
Couleur	Gris
Capacité de l'armoire/du chariot	300kg
Capacité par étagère	50kg (UDL)
Nombre de séparateurs fournis	60 (2 par tiroir)
Nombre d'emplacements de diviseur par tiroirs	7
Type de tiroir	L-00; L-07
Tiroirs transparents	Oui
Tiroirs inclinables	Non
Montés sur un mur	Non
Applications	Garages, ateliers, entrepôts, bureaux, planchers de magasin

Spécifications mécaniques

Hauteur totale	880mm
Largeur totale	880mm
Profondeur totale	400mm
Poids	4.6kg

Dimensions du tiroir de

Taille de tiroir de rangement (H x l x P)	Quantité de tiroir de rangement	Capacité de chaque tiroir
105 mm x 164 mm x 375 mm	5 x 6	10kg
112 mm x 600 mm x 91 mm	1 x 6	
164 mm x 600 mm x 133 mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170 mm	1 x 4	

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Tolérance de température	-40 à 55 °C.
--------------------------	--------------



