

Multiprise IP 44 4 prises, 2 m H07RN-F 3G1,5, noire

Pour une utilisation en extérieur (chantier, jardin, ...).



Référence
Code-barre

1159961

3281851599616

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique disposés à 90°.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Crochet inamovible et 4 oeillets de fixation permettant une accroche murale.
- Sans interrupteur.
- Câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Nombre total de prises de courant	4
Longueur de câble	2 m	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	Type de fiche	Type E (FR)
Couleur du câble	noir	Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	4	Poids du produit (emballage fourni)	0.6 kg
Poids du produit (sans emballage)	0.6 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	36 cm x 10 cm x 4 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	32,5 cm x 7,5 cm x 4 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Multiprise électrique IP44