

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# HMIYP6M2128LCTO

Harmony P6 unità di storage interna, 128GB, 6 Gbit/s, 3D-TLC, M.2 SSD, per PC configurati (CTO)

### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony P6
Tipo prodotto	Disco SSD
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio per l'installazione
Accessori	Harmony P6

### Caratteristiche tecniche

Tipo di connessione integrata	HDD/SSD
Tipo memoria	128 GB flash
Compatibilità gamma	Harmony P6




### Ambiente

Temperatura ambiente operativa	0...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	10...90 % senza condensa

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	32,5 cm
Confezione 1: larghezza	35,7 cm
Confezione 1: profondità	56,2 cm
Confezione 1: peso	130,0 g

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
RoHS exemption information	 <a href="#">Si</a>
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	24 months
----------	-----------