



Code	Désignation	D	L	B	d1	d2	d3	d4	h1	dH7	h	H	m	R	C[N*m]	L[J]	Poids	
78421	VRTP.80+I-A8	80	35	18	18	16	17	23	19	8	17	40	M6	29	32	5	104	CAD files
78422	VRTP.80+I-A10	80	35	18	18	16	17	23	19	10	17	40	M6	29	32	5	100	CAD files
78521	VRTP.100+I-A10	99	37	20	18	16	17	25	19	10	17	56	M6	37	54	7	145	CAD files
78522	VRTP.100+I-A12	99	37	20	18	16	17	25	19	12	17	56	M6	37	54	7	140	CAD files
78621	VRTP.125+I-A12	124	44	22	22	20	21	31	25	12	22	65	M8	48	94	10	245	CAD files
78622	VRTP.125+I-A14	124	44	22	22	20	21	31	25	14	22	65	M8	48	94	10	240	CAD files
78721	VRTP.160+I-A14	160	51	25	26	24	25	40	29	14	27	65	M8	65	185	15	356	CAD files
78722	VRTP.160+I-A16	160	51	25	26	24	25	40	29	16	27	65	M8	65	185	15	339	CAD files
78821	VRTP.200+I-A16	200	61	28	30	28	31	50	36	16	34	80	M8	84	300	24	552	CAD files
78823	VRTP.200+I-A20	200	61	28	30	28	31	50	36	20	34	80	M8	84	300	24	525	CAD files
78921	VRTP.250+I-A20	249	70	32	35	33	34	59	40	20	38	90	M10	105	420	28	904	CAD files
78923	VRTP.250+I-A24	249	70	32	35	33	34	59	40	24	38	90	M10	105	420	28	888	CAD files
78926	VRTP.250+IEL-A20	249	70	32	35	33	34	59	40	20	38	65	M10	105	420	28	914	CAD files
78928	VRTP.250+IEL-A24	249	70	32	35	33	34	59	40	24	38	65	M10	105	420	28	818	CAD files
78958	VRTP.300+I-A20	298	78	36	40	37	42	66	46	20	43	90	M10	127	480	36	1050	CAD files
78961	VRTP.300+I-A26	298	78	36	40	37	42	66	46	26	43	90	M10	127	480	36	1111	CAD files
78964	VRTP.300+IEL-A20	298	78	36	40	37	42	66	46	20	43	65	M10	127	480	36	1060	CAD files
78966	VRTP.300+IEL-A26	298	78	36	40	37	42	66	46	26	43	65	M10	127	480	36	1121	CAD files
79021	VRTP.375+I-A26	373	82	38	40	37	42	69	43	26	43	90	M10	162	480	40	1345	CAD files
79026	VRTP.375+IEL-A26	373	82	38	40	37	42	69	46	26	43	65	M10	162	480	40	1355	CAD files

Technopolymère spécial, à haute résilience, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

[Douille](#) en acier bruni, alésée standard en tolérance H7.

[Plaquette](#) centrale autocollante en aluminium anodisé opaque à appliquer après le montage.

[Poignée](#) libre:

VRTP+I : type [I.601+x](#)

VRTP+IEL : type [IEL.+x](#)

[Couronne](#) à profil ergonomique pour une prise plus sûre et confortable.

[Rondelle](#) pour fixation axiale (sur demande) type [GN 184](#).

Couple maximum applicable C et résistance aux chocs L voir les [Données Techniques](#)