



Spécifications techniques

Matériel:	SBR/NBR
Hauteur du Produit:	13 mm
Poids du Produit:	10Kg/m ²
Température Opérationnelle:	-20 ° C à + 160 ° C
Résistance à l'Environnement:	Idéal pour les applications intérieures et extérieures
Résistance UV:	Oui
Applications Typiques:	Les zones d'entrée.
Méthode d'Installation:	Pose libre
Méthode de Nettoyage:	Passer l'aspirateur sec / humide ou tout simplement aroser avec un tuyau.
Pays d'Origine:	Sri Lanka

Dimensions	Références	Poids
0,35 m x 0,6 m (10 mm)	FT010007	1,50 kg
0,6 m x 0,8 m	FT010001	3,00 kg
0,8 m x 1 m	FT010002	5,40 kg
0,9 m x 1,5 m	FT010006	10,90 kg
0,9 m x 1,8 m	FT010003	13,00 kg

Fingertip

Paillason en caoutchouc naturel éliminant les salissures

- Crampons souples en caoutchouc naturel éliminent et capturent les salissures.
- Les salissures sont, en premier lieu, efficacement grattées et, ensuite, capturées dans la semelle du paillason.
- Idéal à utiliser dans toutes les conditions climatiques, peut être utilisé à extérieur.
- La semelle antidérapante empêche tout déplacement du paillason.
- Tous les bords biseautés assurent la sécurité.