

## BBP™30-pictogram- en labelprinter



[www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)



### De nieuwe BBP™30-pictogram- en labelprinter zorgt ervoor dat u probleemloos kunt printen en ondersteunt een uitgebreid assortiment duurzame pictogrammen!

Het is een perifere printer waarmee u eenkleurige labels en pictogrammen tot een breedte van 101,6 mm kunt printen. Dankzij de gemakkelijk te laden materialen is de BBP™30-labelprinter erg betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.

De Smart Cell-technologie in de printermaterialen zorgt ervoor dat de labels automatisch worden ingesteld en gekalibreerd, zodat u probleemloos en zonder verspilling kunt printen. Dankzij de automatische instelling en het gebruiksgemak onderscheidt de BBP™30-labelprinter zich van de concurrentie. Deze printer biedt klanten die diverse materialen gebruiken en regelmatig van labelmateriaal moeten wisselen, de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Hij kan printen op een uitgebreid aantal labeltypes, afmetingen en materialen. Dit maakt de BBP30 ideaal voor safety- en facility-identificatie die bestand is tegen extreme temperaturen, weersomstandigheden, wrijving, reinigingsprocessen en chemicaliën.

### Eenvoudige labelcreatie

- De ingebouwde intuïtieve functies zijn gebruiksvriendelijk zodat iedereen zelf labels kan maken en printen.
- Ideaal voor het printen van een groot aantal duurzame veiligheids-, lean- en 5S-pictogrammen.
- Compatibel met de Brady Workstation-labelapps voor extra veelzijdigheid.

### Automatische labelinstelling

- De printer herkent belangrijke informatie in de cartridge en voert automatisch de juiste instellingen uit, zodat u meteen kunt printen.
- Geen kalibratie of verspilde labels meer, geen labels om de printsnelheid en temperatuur te testen, geen scrollen door schermen om een label te selecteren en geen tijdverspilling bij het instellen van labelafmetingen of tekstgroottes.

### Materiaalwissels in 20 seconden

- Printlinten en labels zijn gemakkelijk te plaatsen; problemen met het printlint, spindels, sensoren en kalibratie zijn verleden tijd.
- U kunt sneller werken zodat u meer tijd heeft voor andere taken.

### Printsnelheid van 101,6 mm/seconde

- Dankzij de snelle verwerking en printsnelheid hoeft u niet meer te wachten op uw labels.

### Brady Workstation

Brady Workstation is de nieuwste revolutionaire software voor het creëren van labels op uw pc. In plaats van labelsoftware op uw computer te installeren met een cd, kunt u het Brady Workstation-platform downloaden en de gewenste labelingapps toevoegen.



**ONTDEK HET NU OP [WORKSTATION.BRADYID.COM](http://WORKSTATION.BRADYID.COM)**



## Een kleine investering met grote voordelen!

### BBP™ 30 SIGN & LABEL PRINTER

#### BBP30-labelprinters

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
BBP30-EU	145998	BBP30-pictogram- en labelprinter EU
BBP30-UK	145999	BBP30-pictogram- en labelprinter UK
BBP30	146000	BBP30-pictogram- en labelprinter US

#### BBP30-accessoires

Bestelreferentie	Artikelnr.	Omschrijving
B30-TROLLEY	120994	Trolley voor BBP30, BBP31 & BBP33
B30-WIPER	142114	Media wiper (5/pak)
B30-CCT	142116	Reinigingsstool voor snijmes voor BBP31 & BBP33
PCK-6	133251	Reinigingskit - thermische transferprinters

#### Technische printergegevens

BBP30-pictogram- en labelprinter EU	
<b>Specificaties</b>	
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Printsnelheid (mm/sec)	101,6
Printtechnologie	Thermische transfert
Max. labelbreedte (mm)	106 mm
Snijmes	Automatisch snijmes
<b>Opties</b>	
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC)	Perifeer
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derden
Continue vs. gestanste (die-cut) labels	Continue tape & gestanste labels
Maximum gebruiksduur/aantal labels per dag	600 labels van 50,80 x 101,60 mm per dag, 300 grotere labels per dag, 8 uur/dag, 5/7 dagen.
Ondersteunde Materialen	Tape voor gebruik bij koude temperaturen; vinyl voor binnen-/buitengebruik; polyester met laag halogeengehalte; magnetische tape; tape uit gemetalliseerd polyester; fotoluminescente tape; voorbedrukte GHS/CLP-labels, labels met voorgedrukte koptekst, drukknop- en EPREP-labels; reflecterende tape; herpositioneerbaar vinyl; tags; fraudebestendig, gemetalliseerd polyester; ToughWash-labels
PC-aansluiting	Ja
Aansluitmogelijkheden	USB. Optioneel: Ethernet
<b>Fysieke eigenschappen</b>	
Lengte x Hoogte x Breedte	304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm
Gewicht (kg)	5,30 kg
Werkings temperatuur	10°C-40°C
Goedkeuringen/conformiteit	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australië/Nieuw-Zeeland), EAC (Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan), CCC (China) en China RoHS
Garantie	1 jaar

#### Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Italië	+39 02 26 00 00 22
Benelux	+32 (0) 52 45 78 11	Midden-Oosten	+971 4881 2524
Centraal & Oost Europa	+421 2 3300 4800	Noorwegen	+47 70 13 40 00
Denemark	+45 66 14 44 00	Spanje & Portugal	+34 900 902 993
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Turkije	+90 212 264 02 20
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Verenigd Koninkrijk & Ierland	+44 (0) 1295 228 288
Hongarije	+36 23 500 275	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30

© 2016 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

#### Uw distributeur

