

Support d'information sur pied INFO STAND BASIC A4

Références	501257	Quantité d'unité de vente	1 Pièce
Couleur	Gris anthracite	EAN à l'unité de vente	4005546730325
Conditionnement	1 Pièce	Poids brut de l'emballage	5980 G
Code EAN du produit	4005546730325	Pays d'origine	PL



Logos et récompenses



Description produit

- Grâce à sa lisibilité double face, le support d'information sur pied INFO STAND BASIC convient à la fois pour présenter des informations et peut être utilisé comme système d'orientation
- Remplacement de feuilles intuitif grâce à deux cadres d'affichage magnétiques DURAFRAME® MAGNETIC se fixant sur les plaques métalliques
- Grande stabilité grâce à un profilé de support de haute qualité et à une base lestée avec quatre tampons en caoutchouc
- Mécanisme d'insertion innovant permettant de passer facilement du format portrait au format paysage sans outil
- Idéal comme présentoir d'informations dans les zones d'accueil, les salons, les halls d'entrée et les salles d'attente
- Les cadres DURAFRAME® MAGNETIC peuvent être commandés dans des coloris différents
- De nombreux modèles d'impression disponibles sur www.duraprint.fr
- Kit de montage et instructions inclus

501257_PDS_DURABLE_fr_FR.pdf | 2025-01-12 07:33

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@ durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Support d'information sur pied INFO STAND BASIC A4

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	305
Hauteur extérieure (mm)	1315
Dimension extérieure profondeur / longueur	305 mm
Capacité (pour)	2 Feuille (80 g/m²)
Format / Format (pour)	A4
Orientation Format	Portrait / paysage
Marque	DURABLE
Largeur du panneau d'affichage intérieur (mm)	210
Hauteur du panneau d'affichage intérieur (mm)	297
Hauteur réglable	Non
Montants rotatifs / pivotants	Non
Angle de lecture réglable	Non
Extensible	Non
Ouverture	4 côtés
Onglets avec étiquettes vierges inclus	Non
Antidérapant	Antidérapant / stable
Mode d'emploi inclus	Oui
Antibactérien	Non
Caractéristiques du produit relatives aux documents	Peut être scanné, protection des documents, antireflet
Type de base / montage	Pied de sol