



### Hauptkenndaten

Baureihe	Thalassa-
Zubehör-/Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt oder Komponententyp	Tür
Geräteanwendung	Mehrzweck
Für Gehäuse-Nennabmessungen	
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa PLM
Verteileraufbau	1 Tür 1 Handgriff 4 Befestigungswinkel

### Zusatzdaten

Material	Glasfaserverstärktes Polyester
Farbe	Grau RAL 7035
Schlosstyp	Schloss, Doppelbarteinsatz 5 mm
Anzahl Schlösser	2
Türtyp	Innere Platte
Türöffnung	Reversibel 110 °
Höhe	Gittermuster : 515 mm
Breite	Gittermuster : 305 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür : 32 mm Verfügbare Tiefe zwischen Rückseite : 194 mm

### Umgebung

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

&nbsp;Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tesis der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.