

## Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Product ID: SV211KUSB



Le kit commutateur KVM USB noir 2 ports avec audio et câbles vous permet de commander deux ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement à touche directe et à bouton poussoir du panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 2048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôtes 1,22 m VGA 2-en-un et USB, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique, il est accompagné d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permet la commande de deux ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à deux moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système double pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

### Features

- Câbles 1,22 m inclus.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Type de commutation : Touche accès rapide, bouton poussoir.
- Inclut la prise en charge audio offrant ainsi une solution de commutation complète.
- Conception compacte.
- Alimentation USB – Aucun adaptateur externe requis

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
<b>Performance</b>	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	2048x1536 @60Hz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs hôte	2 - USB Mini-B (5 broches) Femelle 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
	Largeur du produit	3.8 in [96 mm]
	Longueur de câble	4 ft [1.2 m]
	Poids du produit	3.3 oz [94 g]
	Profondeur du produit	2.4 in [60 mm]
	Type de boîtier	Plastique

<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	22.7 oz [642 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 2 ports 2 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm) 2 - Câble KVM USB VGA 1,2 m 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.