



Afficheur grand format Protocole Profibus DP

D 060D
D 100D
D 250D



- 4, 6, 8 ou 10 digits LED rouge de hauteur 57 mm, 100 mm ou 250 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- Visibilité jusqu'à 30 m, 50 m ou 100 m
- Se connecte directement sur un réseau Profibus-DP
 - Détection automatique de la vitesse du réseau
 - L'afficheur est esclave sur le réseau, son paramétrage est effectué par l'intermédiaire d'un fichier GSD fourni
- Programmation par 2 touches situées sous l'afficheur
 - Numéro d'adresse de l'afficheur sur le réseau
 - Position du point décimal programmable
 - Format de la donnée transmise par l'automate : valeur hexadécimale, chaîne ASCII, valeur réelle
- Alimentation 230 VAC

Caractéristiques techniques

- **Eclairage maxi** 1000 lux
- **Caractères affichables**
0 à 9, A, b, C, c, d, E, F, H, h, I, J, L, n, o, P, r, U, u, -, <espace>, <point>, <tiret haut>, <tiret bas>
Pour le format de la donnée transmise par chaîne ASCII, il est possible de faire clignoter, par programmation, un ou plusieurs digits à l'affichage.
- **Liaison Profibus-DP en RS485**
Raccordement sur connecteur Sud-D 9 pts femelle. Utiliser un câble avec les résistances de fin de ligne intégrées si l'afficheur est le dernier esclave sur le réseau.
- **Protocole de communication**
Profibus-DP
Vitesse max. 12 MHz
- **Alimentation** 230 VAC / 50 Hz
- **Consommation**
 - D060D 3,5 VA par digit
 - D100D 4 VA par digit
 - D250D 7 VA par digit

➤ Dimensions - Poids

D060D

Nbre de digits	4	6	8	10
Longueur mm	290	320	420	510
Poids kg	2	3	4	5

Hauteur = 125 mm Profondeur = 120 mm

D100D

Nbre de digits	4	6	8	10
Longueur mm	420	600	780	1000
Poids kg	4	6	8	10

Hauteur = 175 mm Profondeur = 120 mm

D250D

Nbre de digits	4	6	8	10
Longueur mm	990	1460	1930	2400
Poids kg	10	14	18	22

Hauteur = 370 mm Profondeur = 120 mm

- **Température d'utilisation** 0°C ... +50°C
- **Protection** IP41
En variante IP65 et affichage LED haute luminosité pour utilisation en extérieur.
- **Fixation**
Livré avec une équerre de fixation permettant le montage en saillie ou en suspendu.

Références de commande

D060D. 4 □ □ 4A01 Afficheur 57 mm

D100D. 4 □ □ 4A01 Afficheur 100 mm

D250D. 4 □ □ 4A01 Afficheur 250 mm

┌
├─ Nombre de face d'affichage
└─ **S** = affichage 1 face
 D = affichage 2 faces

┌
├─ Nombre de digits par
 face d'affichage
└─ **4** = 4 digits
 6 = 6 digits
 8 = 8 digits
 A = 10 digits