

FK-...

# Fraises coniques à chanfreiner

TRAVAIL DU MÉTAL



## Description

Queue cylindrique. Angle 90°. Surface rectifiée. Coupe à droite.  
Idéal pour chanfreiner, ébarber et noyer sans bavure.

## Données techniques

Caractéristiques de l'article référence : FK-1

<b>Diamètre fraise mm</b>	10,4	<b>Diamètre tige mm</b>	6
<b>L (mm)</b>	50	<b>Chanfreins selon DIN 74 BF</b>	M 5
<b>Poids (g)</b>	21	<b>Garantie</b>	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FK-2

<b>Diamètre fraise mm</b>	16,5	<b>Diamètre tige mm</b>	8
<b>L (mm)</b>	60	<b>Chanfreins selon DIN 74 BF</b>	M 8
<b>Poids (g)</b>	45	<b>Garantie</b>	Consommable

Caractéristiques de l'article référence : FK-3

<b>Diamètre fraise mm</b>	20,5	<b>Diamètre tige mm</b>	10
<b>L (mm)</b>	63	<b>Chanfreins selon DIN 74 BF</b>	M 10

<b>Poids (g)</b>	76	<b>Garantie</b>	Consommable
------------------	----	-----------------	-------------

Caractéristiques de l'article référence : FK-4

<b>Diamètre fraise mm</b>	25	<b>Diamètre tige mm</b>	10
---------------------------	----	-------------------------	----

<b>L (mm)</b>	67	<b>Chanfreins selon DIN 74 BF</b>	M 12
---------------	----	-----------------------------------	------

<b>Poids (g)</b>	125	<b>Garantie</b>	Consommable
------------------	-----	-----------------	-------------

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)