



## Datenblatt



### Halbrund-Werkstattfeile, RS Pro

DE



#### Produktmerkmale:

- Werkstattfeilen – zur Zerspaltung und Oberflächenveredelung an maschinell bearbeiteten Bauteilen
- Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
- Griffmaterial: PP und TPE
- Doppel-Schnittflächen, Kanten und Oberflächen, die sich an der Spitze verjüngen
- Mit Softgrip-Griff, Art des Hiebs: Doppelschicht



RS-CODE-NR.	CODE-NR.	L-MM ZOLL	A mm	B mm	L1 mm	Art des Hiebs		gr
1611476	J56-206HRS	150 - 6"	16	4,5	245	2	J71-03RS	92
1611477	J56-208HRS	200 - 8"	20	6	315	2	J71-05RS	175
1611478	J56-210HRS	250 - 10"	24,5	6	365	2	J71-05RS	300
1611479	J56-212HRS	300 - 12"	29,5	8,5	415	2	J71-05RS	454