

特点

- 插入式 RJ22 插头
- 模块化
- 尺寸 6.6 mm (长) x 12.3 mm (深)
- 直向方向
- 输出电流为 1.5A
- 额定电压为 30-42 V 交流
- 镀金, 磷青铜耐腐蚀触点
- 高质量聚碳酸酯外壳, 确保耐用性
- IDC 触点端接

RS PRO , 公 RJ22 模块化插头连接器

RS 库存号: 331-6336



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

将非对称数字用户线路 (ADSL) 调制解调器连接到办公室或家庭电话插座时，您通常需要允许额外的容量。这种多用途电缆安装 RS PRO RJ22 插头的内部有四个可接线触点，而不是标准的两个，以允许额外的线路。

RS PRO 系列的一部分，此插头经过领先工程师的耐用性，一致性和质量测试，是专业人士的必备品。它具有弹性磷青铜触点，镀金，可耐腐蚀和防锈。此插头符合安全标准 ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007，因此可防止静电放电造成的损坏。

一般规格

以太网连接器类型	RJ22 连接器
性别	公头
路数	4P4C
连接器类型	模块化插头
方向	直向
触点材料	磷青铜
触点镀层	金
外壳材料	PC
壳体	PC
颜色	透明
数据速率	高达 24 mbit/s
应用	无线室外 AP，室外 LED 和显示屏照明，航海，机器自动化，军用

电气规格

额定电流	1.5A
额定电压	30VAC – 42VAC

机械规格

安装类型	电缆安装
长度	6.6mm
宽度	7.61mm
深度	12.3mm

认证

合规性 / 认证	符合 RoHS 标准, ANSI/ESD S20.20 : 2014 和 BS EN 61340-5-1 : 2007
----------	---

