
SCHEDA TECNICA



FULCRON

Acaricida Insetticida

Quick Kill



DESCRIZIONE

Acaricida: gli acari della polvere trovano nelle case le condizioni ideali per vivere e riprodursi in ogni deposito di polvere, dove sono generalmente presenti piccole quantità di sabbia e terriccio, di fibre sintetiche e di detriti di origine animale provenienti dalla desquamazione cutanea delle persone e degli animali domestici.

Azione insetticida: Quick Kill presenta un'azione insetticida dall'ampio spettro d'azione e dal marcato effetto residuale.

Quick Kill resta attivo per un periodo di alcune settimane a seconda delle condizioni di impiego: quantità, esposizione alla luce, tipo di superficie trattata.

IMPIEGO

Efficace contro gli acari su tutte le superfici dove possono svilupparsi.

È efficace contro gli insetti nocivi e molesti, sia volanti che strisciante. Può essere utilizzato in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, convivenze, depositi e magazzini, nonché nei luoghi all'aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura.

CLASSIFICAZIONE

Idoneo per l'uso nei piani HACCP.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. min. sal. 19455

Uso

Quick Kill va spruzzato tal quale su tutte quelle superfici che possono essere sorgente di infestazione. Dosi di impiego: 100 ml/ mq.

Acaricida: nebulizzare il prodotto con l'apposito erogatore sulla superficie da trattare (materassi, coperte, copriletto, cuscini, tappeti), da una distanza di 30/40 cm con rapide e continue erogazioni: 15 secondi sono sufficienti per trattare 1 mq di superficie. Verificare la resistenza del tessuto da trattare in un angolo nascosto. Poiché anche gli acari morti possono essere responsabili di fenomeni allergici, dopo il trattamento occorre rimuoverne le spoglie attraverso il lavaggio in lavatrice o passando un'idonea aspirapolvere.

Insetticida: Quick Kill va irrorato tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgenti d'infestazione o percorsi abituali degli insetti. Nebulizzare con l'apposito erogatore ad una distanza di 30-40 cm dalla superficie da trattare.

Per trattamenti contro gli insetti strisciante: spruzzare il prodotto in corrispondenza delle soglie, degli stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici, dietro i sanitari, ecc. per fasce di 10 cm di profondità applicando 100 ml di prodotto ogni 10 m lineari.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



SCHEDA TECNICA

STOCCAGGIO

Validità del prodotto 2 anni – il numero di lotto e data di produzione sono riportati sul fondo del flacone.

CONFEZIONE

Cod. 2092 trigger
Contenuto 400 ml

AVVERTENZE

non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non ingerire. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Se usato in luoghi dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Non impiegare su piante o animali. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Bianco lattescente
• Peso specifico	1,00 g/ml
• Composizione: 100 G. di prodotto contengono:	
- Permetrina (25/75: cis trans) g 0,4	
- Emulsionante, Solvente g 1,171	
- Acqua q.b. a g. 100	

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 25.08.2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

