

Double Bras pour Écrans PC jusqu'à 32"(8kg) - Double Affichage - Réglage de Hauteur Synchronisé - Pour Moniteurs VESA de 43 cm à 81 cm

N° de produit: ARMSLMBARDUO



Ce bras pour deux écrans permet de monter deux écrans avec support VESA de 17 à 32 pouces, de jusqu'à 8 kg chacun, sur une même base à faible encombrement. Il vous permet d'économiser de l'espace sur votre bureau et de créer un espace de travail ergonomique dans tout environnement grâce à la pince pour bureau flexible ou la fixation par œillet.

Grâce à une conception à barre transversale stable, le socle pour deux écrans à hauteur ajustable permet de libérer plus d'espace de travail en installant vos moniteurs côte à côte sur une même base.

Vous pouvez régler sans effort la hauteur du socle pour écran d'ordinateur. Trouvez facilement l'angle de visionnage optimal grâce à l'inclinaison à +/-10 ° et au pivotement à +/-90 °. Vous pouvez également faire pivoter chaque écran à 180 ° pour un visionnage en mode portrait ou paysage et ajuster la position latérale sur toute la longueur de la barre transversale.

Le bras pour écrans à double affichage est facile à installer grâce à la pince de bureau ou l'équerre de fixation par œillet (matériel inclus). Un système de rangement des câbles est intégré pour un poste de travail bien organisé. Il s'adapte parfaitement à la plupart des bureaux, y compris aux postes de travail assis-debout.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle ARMSLMBARDUO bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les bureaux, notamment les postes de travail partagés avec plusieurs utilisateurs
- Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le codage

Spécifications techniques

- Vous pouvez aligner les écrans en toute simplicité et ajuster leur position latérale sur toute la longueur de la barre transversale
- Trouvez la meilleure position pour travailler grâce à la hauteur réglable (max. 60 cm), l'inclinaison à +/-10 °, le pivotement à +/-90 ° et la rotation à 180 °
- Économisez de l'espace en montant deux écrans mesurant jusqu'à 32 pouces sur une seule base (poids max. 8 kg chacun)
- Une utilisation polyvalente avec pince pour bureau ou fixation par œillet
- SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : table de 10 à 85 mm d'épaisseur Pince pour œillet : table de 10 à 48 mm d'épaisseur

Performance

Capacité de poids	17.7 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	17in
Taille maximale de l'écran	32in
Réglage de la hauteur	Oui
Inclinaison	+10° / -10°
Panoramique	+10° / -10°
Rotatif/pivotant	+/- 90° sur la barre transversale +/- 180° à l'épaule +/- 180° au coude
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier
Longueur du produit	32.8 in [83.2 cm]
Largeur du produit	22.4 in [56.9 cm]
Hauteur du produit	23.4 in [59.5 cm]
Poids du produit	16.1 lb [7.3 kg]

Informations d'emballage

Package Length	35.2 in [89.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	5.9 in [15 cm]
Poids brut	19.3 lb [8.8 kg]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Élément de pince du socle
	Bras inférieur
	Bras supérieur
	Barre transversale
	Support VESA
	Poignée
	Plateau œillet
	Plaque de socle
	Coussinet en mousse adhésif
	Pince de gestion des câbles (base)
	Vis hexagonales à tête ronde
	Vis hexagonales à tête plate
	Clé hexagonale 3 mm
	Clé hexagonale 4 mm
	Clé hexagonale 6 mm
	Vis M4 x 12
	Vis M5 x 12
	Rondelles
	Vis à tête fraisée
	Vis à œillet
	Support avec équerre de fixation à vis supérieure
	Assemblage équerre de fixation à vis inférieure

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis