M12 FVCL-0
ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™

- Aspiratore per solidi e liquidi con flusso d'aria max 1275 l/min e 105 mbar
- 26 minuti di autonomia a bassa intensità e 14 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 6.0 Ah)
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori
- Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili
- Design compatto: 5,0 Kg, capacità solidi 5,7 l, capacità liquidi 6,1
- Piastra per montaggio a parete inclusa, per massima versatilità
- Modalità soffiatore per spostare i detriti
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Include ugello piatto, ugello allungato, tubo flessibile, adattatore DEK26, filtro HEPA universale, piastra per attacco a parete; compatibile con filtro per umido (4932478802) e sacchetti per polvere (4932478762), non inclusi



REDLITHIUM™



Portata d'aria batteria (l|min)	1,275
Capacità solidi (l)	5.7
Diametro tubo (mm)	41
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478186