

Datenblatt:

**Steckdosenleiste VARIABL 6xT13 + 1xUSB-A
+ 1xUSB-C PD 18W 3m mit Schalter sw**

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design und Technik. Das USB-C PD Modul ist ein Schnellladegerät, welches den heutigen Ansprüchen gerecht wird. Das Endgerät kommuniziert direkt mit dem Ladegerät, um immer die maximale Leistung abrufen zu können. Ihr Endgerät wird bis zu 3x schneller geladen als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät und verfügt über mehrere Schutzeinrichtungen, welche dafür sorgen, dass das Endgerät keinen Schaden nimmt.



Artikelnummer	50 00088 SW
EAN	7611007169022 
Einheits Nr.	986130883
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	9.0 x 37.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.520 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

**Technische Informationen:**

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13 (6x), USB-C (1x), USB-A (1x)
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	USB-C PD 18W + USB-A Ladebuchse
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	370 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.520 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung