

# MCL800D 大口径クランプリーカー AC漏れ電流 φ80mm フィルタ付

## 特徴

クランプCT窓径80mmの漏れ電流計  
100 $\mu$ A~1000Aのワイド計測、記録計出力付



## 仕様

精度	$\pm 2.0\%rdg \pm 5dgt$
CT窓径	80mm
電源	乾電池UM-4(単4)2本 連続350時間(アルカリ電池)
寸法・重量	138(W) $\times$ 225(H) $\times$ 37(D)mm 500g
オプション	記録コード ¥2,100
付属品	ハードケース
最小表示値	0.1mA
レンジ切替	5レンジマニュアル
記録計出力	DC100mV(フルスケール)