

MERKMALE

- Planschaft
- Verschiedene Längen
- Kobalt (5 %)
- HSS für Leistung und Sicherheit
- Perfekt für allgemeine Werkstatt- und Wartungsarbeiten

HSS-Spiralbohrer von RS Pro, 25 mm x 240 mm

RS Best.-Nr. 216-612



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die kurzen Spiralbohrer von RS PRO sind für hohe Bohrgeschwindigkeiten in Metall, Holz und Kunststoff geeignet. Diese als Spiralbohrer ausgeführten Vorrichtungen garantieren eine ausgezeichnete Leistung und sind ein Gewinn für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Bohrertyp	Spiralbohrer
Typ	Drehbewegung
Werkstoff	HSS-Kobalt 5 %
Oberfläche	Orangefarbene Oberfläche
Bohranwendung	Bau-, Elektro- oder Mauerwerksanwendungen

Mechanische

Gesamtlänge	70mm
Punktwinkel	135°-Splitpunkt
Durchmesser	3.5mm
Nutlänge	39mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	Spirale nach DIN338 rechts
-----------------------------------	----------------------------



RS Stock No.	Manu Part No.	Dia.(mm)	Overall Length(mm)	Flute Length(mm)
216640	H10600100	1.0	34	12
216634	H10600150	1.5	40	18
216662	H10600200	2.0	49	24
216656	H10600250	2.5	57	30
216498	H10600300	3.0	61	33
216482	H10600330	3.3	65	36
216612	H10600350	3.5	70	39
216606	H10600400	4.0	75	43
216628	H10600420	4.2	75	43
216599	H10600450	4.5	80	47
216583	H10600500	5.0	86	52
216577	H10600550	5.5	93	57
216707	H10600600	6.0	93	57
216476	H10600650	6.5	101	63
216460	H10600680	6.8	109	69
216454	H10600700	7.0	109	69
216448	H10600750	7.5	109	69
216432	H10600800	8.0	117	75
216561	H10600850	8.5	117	75
216555	H10600900	9.0	125	81
216549	H10600950	9.5	125	81
216533	H10601000	10.0	133	87
216527	H10601020	10.2	133	87
216511	H10601050	10.5	133	87
216505	H10601100	11.0	142	94
216684	H10601150	11.5	142	94