

Serie F: Traglast 25 kg - 105 kg


Technische Daten

Temperatur : +5°C bis +60°C

Werkstoff : Körper : Aluminium
Kabel : Edelstahl

Anwendungen : Arbeitsplätze,
Montage, Verpackung

- Federspannung über Rändelrad
- Sicherung gegen plötzliches Herunterfallen der Lasten bei einem Federbruch
- Aufhängen des Federzugs an drehbarem Karabinerhaken mit Sicherung
- Mit Sicherheitskabel zur Zusatzbefestigung
- Kabelaufrollen und Kabelabrollen auf kugelgelagerter Kegelpassel



A (mm)	B (mm)	Länge (Kabel (m))	Mindest-Belastung (kg)	Max. Belastung (kg)	Gewicht (kg)	Art. Nr
636	220	2	25	30	11,3	BAL 250300F
636	220	2	30	35	11,3	BAL 300350F
636	220	2	35	45	12,21	BAL 350450F
636	220	2	45	55	12,21	BAL 450550F
636	220	2	55	65	13,06	BAL 550650F
636	220	2	65	75	13,86	BAL 650750F
636	220	2	75	90	16,84	BAL 750900F
636	220	2	90	105	17,77	BAL 9001050F