



# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perceuses-visseuses à percussion sans fil

## GSB 18V-85 C

**à partir de 309,00 EUR\***

\* Prix conseillé HT

dans L-BOXX avec 2 batteries Li-ion 5,0 Ah, poignée supplémentaire

Configuration de l'outil dans la catégorie 18 V

### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm
Ø de vissage maxi.	12 mm

Référence 0 601 9G0 300

[> Plus d'informations sur le produit](#)

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	47/85/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	31 500 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	18 V
Présélections de couple	25+1
Dimensions de l'outil (hauteur)	255 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 155 mm
Capacité de la batterie	5 Ah
Poids avec batterie	2,3 kg

### Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	82 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	16 mm

### Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	12 mm
--------------------	-------

## Informations sur les bruits et vibrations

### Perçage dans le métal

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Perçage à percussion dans la maçonnerie

Valeur d'émission vibratoire ah	12,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Vissage

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>



# Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages :

- Personnalisation possible de certaines fonctions, telles que KickBack Control, à partir d'un smartphone pour une adaptation parfaite aux besoins
- Possibilité d'envoi à un smartphone d'informations sur l'outil et de notifications sur des changements d'états ou un arrêt de l'outil
- Compatible avec TrackMyTools, le système Bosch intelligent de gestion d'inventaire



## Prix / Fourniture

dans L-BOXX avec 2 batteries Li-ion 5,0 Ah, poignée supplémentaire  
Référence: 06019G0300

**509,00 EUR**

\* Prix conseillé HT

**Inclus dans le prix :**

Poignée supplémentaire  
Chargeur rapide GAL 1880 CV  
1 600 A00 B8G  
Calage L-BOXX pour outil et chargeur  
L-BOXX 136  
1 600 A00 1RR  
2 batteries GBA 18V 5.0Ah  
1 600 A00 2U5

dans L-BOXX avec 2 batteries 5,0 Ah Li-Ion, set d'accessoires  
Référence: 06019G0301

**529,00 EUR**

\* Prix conseillé HT

**Inclus dans le prix :**

Poignée supplémentaire  
Chargeur rapide GAL 1880 CV  
1 600 A00 B8G  
Calage L-BOXX pour outil et chargeur  
L-BOXX 136  
1 600 A00 1RR  
2 batteries GBA 18V 5.0Ah  
1 600 A00 2U5  
1 module Bluetooth Low Energy  
GCY 30-4  
1 600 A00 R26

dans une L-BOXX, avec pack d'accessoires  
Référence: 06019G0306

**309,00 EUR**

\* Prix conseillé HT

**Inclus dans le prix :**

Poignée supplémentaire  
L-BOXX  
1 module Bluetooth Low Energy  
GCY 30-4  
1 600 A00 2MB

# Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

---

## Offres promotionnelles



Set professionnel :  
perceuse-visseuse à  
percussion sans-fil GSB  
18V-85 C + 2 batteries 5,0  
Ah + ProCORE18V 4.0Ah  
dans L-BOXX

**509,00 EUR**

\* Prix conseillé HT