

PSBJ-GSK/S FARBLOS - 测试插头插片



0305394
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305394>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



测试插头插片，带滑块，位数: 1，颜色: 透明

商业数据

订货号	0305394
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码517 (C-1-2019)
GTIN	4017918000899
单件重量（含包装）	6.33 g
单件重量（不含包装）	6.204 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

测试插座扭矩	0.6
连接方式	螺钉连接

尺寸

宽度	5 mm
高度	5 mm
深度	30 mm
NS 35/7,5深度	7 mm
引脚直径	4.1 mm

材料规格

颜色	透明
标识材料	黄铜
绝缘材料	PA
接触件材料	PE-LD，镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C
----------	------------------

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-GSK/S FARBLOS - 测试插头插片



0305394
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0305394>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn