Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

ESC080

Caractéristiques

Type de contact	1O+1F
Courant assigné nominal	6 A
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm²
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 à 10 mm²
Section de raccordement en câble souple pour la commande	1 à 6 mm²
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000
Température de fonctionnement	-10 à 50 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Classe de protection	classe II
Nombre de modules	0,5
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné