

CARATTERISTICHE

- Carrello leggero a 3 livelli
- 3 ripiani (Top Flat Shelf e 2 tray di storage)
- I secchi si attaccano al ripiano Top - stoccaggio extra a. il carrello
- Ruote di manovrabilità - 4 ruote girevoli, 2 con freni
- Realizzato in plastica nera di alta qualità - facile da pulire

Carrello in plastica a 3 ripiani RS Pro, 150kg carico 1100 x 490mm

Codice RS: 103-8686



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Il carrello per vasca professionale per ripiani profondi RS Pro è realizzato in plastica nera di alta qualità e montanti in alluminio per la pulizia a panno. Il carrello è dotato di 4 rotelle orientabili (2 con freni) e può anche essere dotato di una benna in plastica opzionale per lo stoccaggio sicuro dei rifiuti.

Specifiche generali

Tipo	Carrello con vasca a ripiani profondi
Numero di livelli	3
Tipo di ruota	Ruota
Caratteristiche delle ruote	Con freni, orientabili
Ripiano pieghevole	No
Materiale del telaio	Plastica
Freni	Sì
Applicazioni	Magazzini, officine commerciali e garage, officine o garage a casa, industria alimentare e del catering, scuole, negozi

Specifiche meccaniche

Capacità di carico	150kg
Diametro ruota	100mm

Dimensioni ripiano esterno

Dimensione piattaforma	1100mm x 490mm
Lunghezza piattaforma	1100mm
Larghezza piattaforma	490mm

Dimensioni ripiano interno

Dimensione	1100mm x 490mm x 1030mm
-------------------	-------------------------

Lunghezza	1100mm
Larghezza	490mm



Description	Overall Size L x W x H mm	RS Stock No.
3 Shelf (Top Flat Shelf & 2 Storage Trays)	1100 x 490 x 1030	1038686